


弗瑞斯ALPHA动态流量平衡阀

球墨铸铁法兰对夹式动态平衡阀（多阀胆式）

最多阀胆数量为85个（安装在DN800 Wafer 里面）

技术参数

阀体：球墨铸铁 DIN 1693 GGG-40
 O型圈：三元乙丙橡胶
 扣件：AISI 306
 压差等级：PN16 (PN25)
 操作温度：-20°C 到 +110°C
 压差范围：13 - 600 kPa
 流量范围：参考阀胆的流量表格



弗瑞斯料号 (PN16)	弗瑞斯料号 (PN25)	尺寸	L [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	重量 [kg]	每阀安装的 最多阀胆数 (Pcs.)
-	49-9073	DN50	170	100	80	218	3.41	1
-	49-9083	DN65	170	119	80	237	4.91	1
-	49-9093	DN80	170	131	80	249	4.79	1
49-9103	49-9540	DN100	170	163	100	281	6.90	2
49-9163	49-9541	DN125	170	193	125	311	9.00	3
49-9113	49-9542	DN150	170	216	150	334	11.73	4
49-9123	49-9543	DN200	170	271	200	389	18.75	7
49-9133	49-9544	DN250	170	326	260	440	23.44	12
49-9143	49-9545	DN300	170	383	315	501	33.41	15
49-9153	49-9546	DN350	170	443	355	561	44.21	19
49-9173	49-9547	DN400	170	496	405	614	51.63	26
49-9183	49-9548	DN450	170	545	455	663	57.47	33
49-9193	49-9549	DN500	170	601	508	719	67.75	40
49-9203	49-9550	DN600	170	715	610	833	88.90	56
49-9213	-	DN800	170	880	760	998	127.30	85

如果不需要全流量,可用盲板替换阀胆来减少流量.弗瑞斯可提供装好阀胆的阀门.(但是料号需要在后面加-01,比如49-9073-01替换49-9073).阀门出厂时自带一对 4" 温度压力测量口和一对吊环 (DN100口径以上的阀门) .

弗瑞斯ALPHA阀门可工作于浓度高达50%的防冻液 (乙烯和丙烯均可) .
 强烈建议安装过滤网.整个系统需要安装排气阀以避免气泡带来的损坏.

技术规格

阀胆由不锈钢材质构成,可用孔板替换流量,内含三元乙丙橡胶材质的隔膜.压差等级满足 PN16/PN25. 阀体材质是球墨铸铁满足GGG40标准. 法兰连接满足 EN/ANSI 标准.

恕Frese A/S公司有权改变其中产品而不事先通知.这同样适用于已经定了货的产品.本材料中所有的商标为Frese A/S的公司财产.Frese保留全部所有权.

Frese A/S
 Sorøvej 8
 DK- 4200 Slagelse
 Tel: +45 58 56 00 00
 Fax: +45 58 56 00 91
 info@frese.dk